

Garant**DIN upuštač za prolaznu rupu, bez prevlake, Upuštač \varnothing D1 \times \varnothing rupe d2:
26X17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156120 26X17
GTIN	4045197087874
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Spiralno užljebljeni upuštač. \varnothing pina prilagođen je odgovarajućoj namjeni:

f – za prolaznu rupu **fine** kvalitete prema DIN ISO 273.

m – za prolaznu rupu **srednje** kvalitete prema DIN ISO 273.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka sa cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
za veličinu vijka	M16
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,2 mm/okr
Zatik \varnothing	17 mm
\varnothing upuštača	26 mm
za stupanj kvalitete provrta	f
\varnothing prethodnog bušenja	17 mm
Ukupna duljina L	192 mm
Morse konus MK	3

Visina stepenice 1. stepenica s fazom	35 mm
Kut vrha	180 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		