

bimos

Okretna radna stolica Neon, umjetna koža, s kotačićima, niskim, Boja: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon s prevlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Perivo i jednostavno za održavanje, nije osjetljivo na ulja i dezinfekcijska sredstva.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

Tehnički opis

Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Potporna za lordozu	da
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Sinkronizirana mehanika	da
Boja materijala sjedala	crna
Širina sjedala	470 mm
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Materijal sjedala	Umjetna koža
Serijski	Neon
Standard	DIN 68877
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Visina naslona	570 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Boja vrpce	plavo
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica