

bimos

**Okretna radna stolica Neon, tkanina, s kotačićima, niskim, Boja: GREY****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Razred artikla	96J

**Opis****Izvedba:**

Okretna radna stolica Neon sa sustavom promjenjive presvlake. Elementi presvlake jednostavno se postavljaju i pričvršćuju jednim pritiskom uz klik. S ergonomskim mogućnostima postavljanja: Sinkrona tehnologija s regulacijom težine, podešavanjem visine sjedišta uz pomoć sigurne plinske opruge, podešavanje nagiba sjedišta, podešavanje dubine sjedišta, podešavanje visine naslona. S kružnom fleksibilnom trakom u različitim bojama.

Sjedalo i naslon s mekanom prevlakom od tkanine. Udobno, izdržljivo i prozračno.

**Standard:****DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

**Tehnički opis**

Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Potpورا za lordozu	da

Boja materijala sjedala	crna
Visina naslona	570 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Standard	DIN 68877
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Serija	Neon
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Širina sjedala	470 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Materijal sjedala	Tkanina
Sinkronizirana mehanika	da
Boja vrpce	siva
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica