

bimos

**Okretna radna stolica Neon, Supertec, s kotačićima, niskim, Boja: ORANGE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Razred artikla	96J

**Opis****Izvedba:**

Neonska zakretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. S ergonomskim opcijama podešavanja: Sinkrona tehnologija s podešavanjem težine, podešavanje visine sjedala pomoću sigurnosne opruge tlaka plina, podešavanje kuta sjedala, podešavanje dubine sjedala, podešavanje visine naslona. Sa fleksibilnom trakom koja prolazi oko ruba u različitim bojama.

Presvlaka od tkanine Supertec je udobna, mekana, prozirna i izrazito otporna, lako se održava i sprječava klizanje. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i PU pjene.

**Standard:****DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par multifunkcijskih naslona za ruke br. 965455.

**Tehnički opis**

Podešavanje sa stalim kontaktom	ne
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga

Visina naslona	570 mm
Boja materijala sjedala	crna
Materijal sjedala	Supertec
Širina sjedala	470 mm
Seriya	Neon
Standard	DIN 68877
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Područje podešavanja dubine sjedala	420 - 480 mm
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Sinkronizirana mehanika	da
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Potpورا za lordozu	da
Boja vrpce	narančasto
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	450 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica