

**Držac za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278015 25
GTIN	4062406381394
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{maks}$	21 mm
Duljina glave $L_1$	39 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Ukupna duljina L	129 mm
Funkcionalna širina $L_4$	25 mm
Širina utora w	3 mm
Širina utora w	4 mm
Veličina drške	25 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

