

**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Ø drške DS: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278024 25
GTIN	4062406381677
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm). Za pločice za tokarenje, br. 278029 - 278036

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
t_{maks} unutarnja obrada	5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Vijak	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	12 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	50 mm
Širina utora w	3; 4 mm
Ø drške D_s	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

