

Garant**List strojne pile za Kasto, HSS, duljina L / zubi po colu: 550/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	171150 550/8
GTIN	4045197095275
Razred artikla	11R

Opis**Izvedba:**

GARANT – list pile od visokoučinkovitog čelika legiranog molidbenom **HSS (DMo5)**. Zahvaljujući velikoj tvrdoći i iznimnoj žilavosti postiže se **visokoučinkovita obrada**, tj. kratko vrijeme rezanja i dug vijek trajanja. Precizno ozubljenje osigurava ravne rezove.

Napomena:

Specijalno za Kasto-strojeve (stezne rupe su kod širine lista od 38 mm nadalje pomaknute izvan središta).

Važno: Obvezno poštujujte priložene upute za uporabu.

Ozubljenje: normalno

širina: 45 mm

Debljina: 2,25 mm

Stezna rupa Ø: 10,5 mm

Tehnički opis

Stezna rupa Ø	10,5 mm
širina	45 mm
Zupci po colu	8
Duljina D (L)	550 mm
Debljina	2,25 mm
Ozubljenje	normalno
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	List strojne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		