

**Garant****eco mač za ubodno tokarenje za radijalno tokarenje, desno, širina utora W: 4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274108 4
GTIN	4062406384388
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem). Ključ za montažu br. 279940 mora se zasebno naručiti.

## Tehnički opis

Širina utora w	4 mm
maksimalna dubina uboda $t_{maks}$	22 mm
Ukupna duljina L	74 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

