

Garant**Garnitura upuštača, 6 dijelova u kutiji, tip: DM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156420 DM
GTIN	4045197087980
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača koja su najčešće u uporabi za vijke **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. upuštač 156020 **DM** = prolazna rupa stupnja kvalitete **srednje**

Sadržaj:

upuštač-(Øxzubaca-Ø): po 1 kom. vel. 6,5x3,4; 8x4,5; 10x5,5; 11x6,6; 15x9; 18x11

Tehnički opis

Tip	DM
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Kut vrha	180 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 373
Drška	Cilindrična drška s h9

Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 18X11 mm	156020 18X11
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 15X9 mm	156020 15X9
DIN upuštač za prolaznu rupu Upuštač Ø D1×Ø rupe d2 11X6,6 mm	156020 11X6,6