

Plosnati magnet bez navoja, SmCo₅, Ø: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085920 25
GTIN	2050000965210
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Materijal površine	pociočano
Ø	25 mm
Nazivna sila stezanja	150 N
Visina	7 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Težina	22 g
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

