

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 13mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085910 13
GTIN	2050000964763
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

Materijal površine	pocinčano
Nazivna sila stezanja	10 N
Visina	4,5 mm
Ø	13 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Težina	3 g
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

