

Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 36×24G, visina fronte ladica / tip: 50/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×24G.

Odgovara:

Ladice 36×24G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 12 × vel. 6×6/2

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 3 × vel. A; 5 × vel. C

Tehnički opis

Visina kalupa	25 mm
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm

prikladno za korisna širina ladica	900 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	36
Korisna površina ladice u G	36×24
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
Materijal	plastika
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Dubina u G	24
Širina u G	36
Visina	25 mm
širina	900 mm
Dubina	600 mm
Težina	2,359 kg
Atribut imena proizvoda	36×24G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/2	951415 6X6/2
Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip A	951275 A
Korita pregradnih stijenkiset 10-dijelni tip C	951275 C