



Držač modularnog upuštača, veličina / vel. drške: 01/10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Svega 4 veličine drške pokrivaju područje od 5 mm do 66 mm (do 85 mm moguće na upit).

Upuštač i vodeće dijelove (pinove) moguće je po želji kombinirati unutar jedne veličine, vodeći dio je moguće zamijeniti bez skidanja kompletnog alata.

Kaljeni i brušeni. Upuštač i vodeći dio stežu se sa po jednim vijkom, upuštač se klinom dodatno osigurava od izvijanja.

Upotreba:

Za DIN skošenja, kao i kod odgovarajuće kombinacije vodećeg djela za stepenaste provrte ili skošenja izvan te norme. **Za prolazne stepenaste rupe** isporučiva su vodeća svrdla u 2 dužine franko tvornica, tako da ih se može izraditi bez prethodnog bušenja.

Napomena:

Isporuka upuštača s **TiN prevlakom** na upit. **Tvrdometalna izvedba** upuštača posebno se preporuča za obradu sivog lijeva, mjedi i krom-nikal čelika.

Područje upuštanja: 5 - 9 mm

Ø prihvata H7: 7 mm

Duljina provrta: 12 mm

Vanjski Ø: 14 mm

Duljina a: 45 mm

Tehnički opis

Ø prihvata H7	7 mm
Duljina provrta	12 mm
Duljina a	45 mm
Područje upuštanja	5 - 9 mm

Vanjski Ø	14 mm
Vrsta proizvoda	Ručice