

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost  $a_p$  od 3 mm ne smije biti prekoračena.

**Tehnički opis**

Tip	INOX
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RPKT 1204MOT
Vrsta	HB7635
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		