

Garant**Upuštač bez vodećeg dijela, Upuštač-Ø DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	156520 15
GTIN	4045197088017
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Spiralno užlijebljeni upuštač s više reznih oštrica, s provrtom na čeonj strani za prihvat različitih vodećih dijelova. Vodeći dio je učvršćen pomoću vijka u upuštaču.

Upotreba:

Zahvaljujući izmjenjivim vodećim klinovima moguće je koristiti **jedan** upuštač za **više** predrupa različitih veličina.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Ove mjere se odnose na vijke DIN 912, 6912, 7984 i ISO 1207. Međutim, sa odgovarajućim vodećim dijelom, pinom, upuštač je moguće koristiti i za druge veličine vijaka ili za konusne utore kombinacijom promjera vodećeg dijela i upuštača.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,12 mm/okr
za veličinu vijka	M8
Ø bušenja a	4 mm
Ø upuštanja	15 mm
Morse konus MK	2
Ukupna duljina L	132 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 375

Drška	Morse konus
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		