



Komplet prstenova za držanje čeljusti RotoRi, tip: LX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315910 LX
GTIN	2050002053120
Razred artikla	30N

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom, patentiranom obliku prstenova za držanje s **krivuljnim segmentima** čeljusti je moguće namještati u stupnjevima, kako bi se uspostavio potreban promjer. Patentirani, fleksibilni stezni vijci RotoFix koji su uključeni u komplet omogućuju da se velika odstupanja vijaka u upuštenjima za vijke u steznim čeljustima različitih proizvođača u potpunosti izjednače pomoću raspona podešavanja od 2 mm. Nije potrebna naknadna obrada na upuštenjima za vijke..

Prednost:

- **Unutarnje i vanjsko stezanje s 1 prstenom.**
- **Raspon stezanja u stupnjevima.**
- **Točno podešavanje promjera okretanja u 1/10 mm.**
- **Mali troškovi postavljanja zahvaljujući steznim vijcima RotoFix.**
- **Velika ušteda na steznim čeljustima.**
- **Optimalan pristup tokarskom alatu.**
- **Brzo i fleksibilno rukovanje.**

Upotreba:

Pomoću prstenova izrađenih od posebnog čelika visoke čvrstoće moguće je precizno tokariti meke stezne čeljusti pod silom stezanja ili izbrusiti tvrde stezne čeljusti. Moguće koristiti kod unutarnje ili vanjske obrade čeljusti.

Dio isporuke:

Limeni stalak, RotoFix premium vijci i RotoFix prstenovi. 29 prstenova s po 3 vijka M10/ M12 / M16.

Napomena:

Na upit su dostupne i glave s 4 i 6 čeljusti.

Tehnički opis

Vanjski stezni \emptyset	39 - 249 mm
Unutarnji stezni \emptyset	25 - 213 mm
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M16
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M12
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M10
prikladno za \emptyset stezne glave	80 - 315 mm
Vrsta proizvoda	Prsten za čeljusti