

**Garant**
**XNEX 080608, HB7515, tip: ST1400**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

maksimalna dubina reza  $a_{p,max}$ : 4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,21 mm

Debljina pločica S: 6.35 mm

## Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,21 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	6.35 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608

Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	CVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		