

Euronorm spremnici crveni, tip: NB10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963378 NB10
GTIN	8055520001855
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: crveni

Visina: 120 mm

širina: 400 mm

Dubina: 300 mm

Oblik drške: Školjkasta drška

Tehnički opis

širina	400 mm
Oblik drške	Školjkasta drška
Dubina	300 mm
Visina	120 mm

Boja	crveni
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

Pribor

Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC43	963384 NBC43
Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2