



## Držač za rovašenje lijevi, veličina drške: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290001 10
GTIN	4030741659669
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

#### Gornji rub drške = visina vrha

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

**Click-Pin:** Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.

### Tehnički opis

Radno područje	3 - 50 mm
Klin	299910 1
Visina drške	10 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm
za $\emptyset$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	4 mm
Širina drške	10 mm
za $\emptyset$ nazubljenog kotačića $d_1$	10 mm
za $\emptyset$ nazubljenog kotačića $d_1$	15 mm
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 1×GV30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL 1×BR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGV30° 1×GE30°

za profil nazubljenog kotačića

RBR 1×BL

Vrsta proizvoda

Alat za nazubljivanje

---

**Pribor**

HM svornjakHM tip 1

299910 1