



## Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290200 10
GTIN	4030741663703
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

**Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.**

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

### Tehnički opis

za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm
za $\varnothing$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	8 mm
Širina drške	10 mm
Visina drške	10 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 5
Radno područje	3 - 50 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BL30°

za profil nazubljenog kotačića	RBR30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBR45° 1×BL15°
za profil nazubljenog kotačića	RBL45° 1×BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljanje

---

## Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 5	299920 5
----------------------------------------------------------------------	----------