

Garant

Elektronička kliješta za rezanje, bočna, čisti rez, ojačana glava, KW, ukupna duljina: 135mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726702 135
GTIN	4062406395018
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Profesionalna kliješta za rezanje s finim skošenjem oštrice. Oba dijela kliješta precizno su spojena pomoću pažljivo obrađenih provrta i brušene površine, sve kako bi precizan rez bio zajamčen. S oprugom za otvaranje i ergonomski oblikovanim ručicama za sigurno i udobno rukovanje.

Dvokomponentne navlake od izolacijskog materijala. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Od ugljičnog čelika (C70), precizno prešana i termički obrađena s fosfatiranjem bez refleksije.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice	8 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	1,3 mm
Širina glave	13,5 mm
ukupna duljina	135 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	bez oštrice
Materijal	Ugljični čelik (C70)
Površina	s fosfatiranom površinom bez odsjaja
Atribut imena proizvoda	KW

s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta