

**HOLEX****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.  
Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednak
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
--	--------