



## Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 2
GTIN	4045197812223
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvatač ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

Produžetak L <sub>3</sub>	130 mm
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	6 mm
za Ø drške s navojem d <sub>2</sub>	3,5 mm
Produžetak K <sub>2</sub>	4,9 mm
za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M4,5 – M5
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 371	M3
Produžetak L <sub>2</sub>	60 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak