



Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 4L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 4L
GTIN	4045197812254
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvatač ujedno i u Weldon steznoj glavi / termostežnoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak L ₂	70 mm
Produžetak K ₂	6,2 mm
za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M8
Produžetak Ø D ₃	8 mm
za Ø drške s navojem d ₂	6 mm
Produžetak L ₃	230 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M4,5 – M6

Vrsta proizvoda

Produžetak