

**Garant****XDPT 70308 ER, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212936 INOX
GTIN	4045197812599
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDPT 070308 SR
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,58 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,72 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		