

Garant**XDPW 120408 SR, HB7530, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ Posmak f_z po zubu: 1,07 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDPW 120408 SR

Tip: ST900

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDPW 120408 SR
Tip	ST900
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7530
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Posmak f_z po zubu	1,07 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		