

**Čelična mjerna traka, nehrđajuća, duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461630 300
GTIN	4007368118824
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Od **nehrđajućeg čelika**, matirane površine s oštrom kontrastnom podjelom. Gornji rub mm podjela, donji rub 1/2 mm podjela. Stražnja strana s obračunskom tablicom u colima / metrima i tablica osnovnih rupa Ø.

Tehnički opis

Granica odstupanja	0,13 mm
Širina presjeka	30 mm
Debljina presjeka	1 mm
Kalibriranje	F10
Standard	EG I
Podjela gornji rub	1 mm
Podjela donji rub	0,5 mm
Materijal	Nehrdajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

KalibriranjeČelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
--	------------