

**Lak u boji Acrylic Paint narančasto-žuta, sadržaj: 400ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083108 400
GTIN	5412386201332
Razred artikla	08E

Opis**Izvedba:**

Brzосуšivi visoko pokrivni lak u boji visoke punoće na bazi akrilne smole. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fleksibilnosti i otpornosti na udarce, proizvod je vrlo otporan na vanjske utjecaje i pruža dugoročnu zaštitu za bilo koju vrstu površine. Pokrivni lakovi otporni su na ogrebotine, udarce i vrlo su otporni na UV zračenje i vremenske uvjete. Primjenjivi su u zatvorenim i na otvorenim prostorima.

Napomena:

Površina mora biti čista, suha i bez hrđe, prašine i masti. Limenku dobro protresti prije upotrebe.

Tehnički opis

vodonepropusno	da
brzосуšeće	da
Otporan na UV-zrake	da
Prikladno za materijale	drvo
Prikladno za materijale	Beton

Prikladno za materijale	plastika
Prikladno za materijale	metal
Boja za označavanje	narančasto-žuta
Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Vrijeme sušenja	10 min
Sadržaj	400 ml
maksimalna temperatura površine	80 °C
Vrsta proizvoda	Boja za označavanje