

HOLEX
Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304319 12
GTIN	4062406421984
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S kanalima rashladnog sredstva koji se ne mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	42 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihвата	DIN 69882-4
Norma prihвата	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
-------------------------------------------------------	-----------