

HOLEX**Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306137 27
GTIN	4062406422592
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.
Kvaliteta centriranja G 6,3 pri 20000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	27 mm
Duljina klina glodalice L ₄	33 mm
Duljina glodaćeg trna L ₃ s priteznim prstenom	21 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	48 mm

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Stezni $\varnothing D_1$	27 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

Pribor

Prsten za glodaču glavu za trn \varnothing 27 mm	309870 27
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 27 mm	309860 27
Specijalni ključ za trn \varnothing 27 mm	309840 27