


OZ držač za stezne čahure oblik E3, VDI 40, tip: 3,5-32

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319505 3,5-32 |
| GTIN | 4062406423025 |
| Razred artikla | 32U |

Opis
Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-----------|
| odgovarajuća stezna kliješta | 467 E |
| Vanjski $\varnothing d_{10}$ | 72 mm |
| l_3 | 22 mm |
| \varnothing vijenca d_6 | 83 mm |
| l_9 | 90 mm |
| l_8 | 73 mm |
| Područje zatezanja d_2 | 4 - 32 mm |
| Oblik | E |
| VDI veličina | VDI 40 |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 40 |

Vrsta proizvoda

VDI držač steznih kliješta