



Stezna glava glatka, Top 52, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329966 12,5
GTIN	2050002051171
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni \emptyset stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Prihvat

Top 52

Vrsta proizvoda

Stezna glava