

Garant**Osigurač za vijke 2GP22, sadržaj: 50ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088060 50
GTIN	4062406422790
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP22** niske čvrstoće. Srednja viskoznost. Idealno za vijčane spojeve koji se lako demontiraju. Za osiguravanje vijaka s finim navojem.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	5,5 - 11,5 Nm
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C

za veličine navoja M do	M36
Čvrstoća prema	5 - 10 min
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	800 - 1500 mPas
prikladno za materijal	Metal
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Kemijska baza	Metakrilati
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brtvi
Gustoća	1,08 g/cm ³
Plamište	100 °C
Razred čvrstoće	nisko čvrsta
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
Boja	ljubičasto
Oblik	tekuće
za vrstu navoja	Fini navoj
Količina punjenja	50 ml
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke