

Garant**Osigurač za vijke 2GP90, sadržaj: 50ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088063 50
GTIN	4062406423452
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentni, anaerobni osigurači za vijke prikladni su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavljivanja.

Vrsta **2GP90** srednje čvrstoće. Pouzdano brtvljenje lijevanih tijela i zavarenih spojeva. Također za naknadno osiguravanje i pričvršćivanje malih vijaka i cilindričnih dijelova.

Upotreba:

Niska čvrstoća – otpuštanje lako moguće normalnim alatom. **Srednja čvrstoća** – otpuštanje moguće normalnim alatom. **Visoka čvrstoća** – otpuštanje moguće samo pomoću posebnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C).

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Kemijska baza	Metakrilati
prikladno za materijal	Metal

minimalni moment odvajanja	10 - 15 Nm
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Funkcionalna čvrstoća prema	5 - 8 h
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Oblik	tekuće
Plamište	100 °C
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Gustoća	1,08 g/cm ³
Dinamična viskoznost	10 - 20 mPas
za veličine navoja M do	M6
Čvrstoća prema	40 - 60 min
Boja	zelena
prikladno za područja primjene	univerzalno primjenjivo
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	unaprijed sastavljeni vijčani spojevi
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Količina punjenja	50 ml
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke