

Garant GREENPLUS

Brtvilo za navoje 5GP77, sadržaj: 50ml**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088066 50
GTIN	4062406423513
Razred artikla	01K

Opis**Izvedba:**

Brtvno sredstvo za navoje sprječava izlivanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.

Vrsta **5GP77**. Brtvi navojne priključke cijevi konusno/cilindrično do R3 cola, npr. sustave plinskih cijevi. Otpornost na toplinu.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

Tehnički opis

Gustoća	1,09 g/cm ³
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
za veličine navoja M do	M80
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Boja	žuto
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom

Osobina	bez oznaka
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
za veličine navoja col	3 col
Količina punjenja	50 ml
Plamište	100 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
minimalni moment odvajanja	20 - 30 Nm
Oblik	tekuće
Demontaža	s normalnim alatom
Kemijska baza	Metakrilat ester
maksimalna dimenzija pukotina	0,35 mm
prikladno za područja primjene	Brtvljenje cijevi
prikladno za područja primjene	Navoji za cijevi
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Dinamična viskoznost	20000 - 40000 mPas
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
prikladno za materijal	Metal
Održivost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje