

**HAINBUCH****Stezna glava Poprečna i uzdužna ozubljenja, Top 52, stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm): 37mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 329968 37     |
| GTIN           | 2050002052604 |
| Razred artikla | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni  $\emptyset$  stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

### Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Preporuka:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

### Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Prihvat         | Top 52       |
| Vrsta proizvoda | Stežna glava |