

HAINBUCH**Stezna glava Poprečna i uzdužna ozubljenja, Top 52, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 24mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329968 24 |
| GTIN | 2050002052291 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni \emptyset stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------------|
| Prihvat | Top 52 |
| Vrsta proizvoda | Stežna glava |