



Pneumatska kutna brusilica, tip: 7550-A



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompaktna i snažna kutna brusilica za maksimalan vijek trajanja kod zahtjevnih primjena, intervali održavanja iznose do 1000 sati. Ergonomska i antivibracijska drška. Zaštitni poklopac podesiv bez ključa. **Prihvat M14**

Tehnički opis

Radna buka	85 dB(A)
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalne vibracije prema EN	7 m/s ²
Priključni navoj	BSP
maksimalna potreba za zrakom	1134 l/min
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Oznaka proizvođača	7550-A
Izlazna snaga	840 W
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm

Težina	1,6 kg
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica