

 LEDLENSER

LED naglavna svjetiljka Akumulator, tip: H7R-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.

- **Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.**
- **Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.**
- **Izmjenjiva, periva traka za glavu.**
- **Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.**

Učinkovite naglavne svjetiljke s intuitivnim upravljanjem i postupnom kontrolom svjetline, izuzetno visokom zaštitom od prašine i vode zahvaljujući sustavu Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System kao jedinstvenom prihvatnom omogućuje jednostavno spajanje s širokim rasponom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 67
Jakost svjetlosti stupanj 2	15 lm
Jakost svjetlosti	600 lm

Broj sadržanih baterija	1
Težina	259 g
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	65 h
Oznaka proizvođača	H7R Core
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ø glave	41 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Trajanje osvjetljenja	4 h
Pojačanje svjetlosnog toka	1000 lm
Vrsta proizvoda	Čeona svjetiljka