

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085910 25
GTIN	2050000965050
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

Visina	7 mm
Nazivna sila stezanja	40 N
Težina	19 g
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Ø	25 mm
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet