



## Pneumatska olovka za graviranje DynaPen®, tip: 10844



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079708 10844
GTIN	616026108448
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Pneumatska olovka DynaPen veličine olovke s **kompletom pribora (stezna čahura 1/8 cola)**. Zahvaljujući pulsirajućem pogonskom gibanju (glavina 0,018 mm) pružaju se **mnoge mogućnosti primjene** kao primjerice graviranje, označavanje, jednostavno ukrašavanje i turpijanje, uklanjanje srha itd.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1,4 m priključnog crijeva, 1 turpija i 6-kutni ključ.

#### Napomena:

Odgovarajuće dijamentne mini turpije pronaći ćete pod br. 529420.

### Tehnički opis

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Duljina	108 mm
Oznaka proizvođača	DynaPen Kit
Težina	0,26 kg
Priključni navoj	NPT
Ø	23 mm
maksimalne vibracije prema EN	8 m/s <sup>2</sup>
Udarna frekvencija	233 Hz

Radna buka	79 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	28,2 l/min
Vrsta proizvoda	Zatik za rezbarenje

---

**Pribor**

Dijamantna mini turpijagranulacija D126 (srednja) Universal tip 1	529420 1
Dijamantna mini turpijagranulacija D126 (srednja) Universal tip 1K	529420 1K
Dijamantna mini turpijagranulacija D126 (srednja) Universal tip 4	529420 4