

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 16
GTIN	2050000965005
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Materijal površine	pocinčano
Navoji	M3 mm
Visina	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	18 N
Ø	16 mm
Težina	6 g
Navojni prihvati	da
Visina s navojem	11,5 mm

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3	085921 M3
--	-----------