

Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 32mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085910 32
GTIN	2050000965067
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Nazivna sila stezanja	80 N
Ø	32 mm
Težina	30 g
Visina	7 mm
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet