


Plosnati magnet bez navoja, SmCo₅, Ø: 8mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085920 8
GTIN	2050000964893
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Ø	8 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Težina	1,5 g
Materijal površine	pociočano
Visina	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	11 N
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

