

**Garant****SNHX 1103 lijeva, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e$  maks.

Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosač. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

**Tehnički opis**

Širina skošenog ruba	0,25 mm
Vrsta	HB7835
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1103
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	2,7 mm
za širinu proreza $a_p$	5 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje