

Garant**SNHX 1205 lijeva, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosač. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

Tehnički opis

Širina skošenog ruba	0,25 mm
Tip	UNI
Vrsta	HB7835
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1205
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,4 mm
za širinu proreza a_p	10; 14 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje