


**Garant**
**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, BT 40, Stezni Ø D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303473 6
GTIN	4062406531058
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Uvjeti isporuke:**

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (SV) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Navoj M	M5
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
L <sub>2</sub>	43 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	63 mm
Vanjski Ø D	44,5 mm

Stezni $\varnothing D_1$	6 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava