


**Garant****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307513 32
GTIN	4062406544492
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**Upotreba:**

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

L <sub>3</sub>	61 mm
odgovarajući redukcijaska čahura	302175; 302180; 302177; 302187
Duljina izboja A-dimenzija	125 mm
Navoj M	M16×1
Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	59 mm

Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava