

REGO-FIX▲**Navojni umetak za steznu čahuru ER osigurač od izvlačenja secuRgrip, za stezni Ø: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309426 16
GTIN	2050002050112
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

Stezne čahure s osiguračem secuRgrip® na steznom provrtu imaju oblik sličan navoju. Primjenom navojnog umetka na brušenoj površini glodala HB (Weldon) moguće je na steznu čahuru primijeniti kombinaciju glodalo + navojni umetak, čime se sprječava slučajno izvlačenje alata. Navojni umetak od metala, s prevlakom TiN.

Opis:

Pri radu sa skupim materijalima imate samo jednu priliku pravilno obaviti posao. Promjene duljine uslijed izvlačenja alata mogu dovesti do teških oštećenja na materijalu koji se obrađuje. Stezne čahure ER s osiguračem secuRgrip nude maksimalnu sigurnost izvlačenja alata pri postupku glodanja.

Prednost:

- **Sigurno izvođenje radnog postupka – 100 % sigurno izvlačenje alata.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**
- **Efekt smanjenja vibracija na steznoj čahuri.**
- **Maksimalna fleksibilnost pomoću sustava steznih čahura ER.**
- **Rukovanje je prilagođeno korisniku – nema potrebe za modifikacijama stezne glave za čahure.**

Upotreba:

Sustav secuRgrip® pretvara uobičajenu steznu glavu u steznu glavu s osiguračem od slučajnog izvlačenja, pri čemu prednosti fleksibilnog sustava steznih glava za ER čahure ostaju nepromijenjene.

Odgovara:

Stezne čahure ER secuRgrip® br. art. 309422 i 309423.

Napomena:

Steže se samo nazivni promjer. Obratite pozornost na pravilno postavljanje sjedala na glavu stezne čahure: Ako koristite npr. u izuzetno kratkoj steznoj glavi, po potrebi uklonite ploču za izjednačavanje duljine na donjoj strani stezne čahure.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	16 mm
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	s osiguračem od slučajnog izvlačenja
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta