

Garant

Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302413 16/4
GTIN	4062406544775
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).

Bez vijka za namještanje duljine, srednji.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Tehnički opis

Ø D ₂	10 mm
Ø drške d	16 mm
Ø rupe D ₁	4 mm
Ukupna duljina	210 mm
Atribut imena proizvoda	L = 210 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak